

CITROBELL

Kraftvolles, universelles Reinigungshochkonzentrat zur Entfernung leichter organischer Verschmutzungen von allen säure- und alkaliempfindlichen Flächen. (RK gelistet).



- ✓ *Der Unterhaltsreiniger für alle Flächen*
- ✓ *kraftvoll und materialschonend*
- ✓ *hoch konzentriert - sparsam im Gebrauch*
- ✓ *mit aktivem Frischduft*
- ✓ *geprüft von der Säurefliesner-Vereinigung e.V.*

<u>Art.-Nr.</u>	<u>Verkaufseinheit</u>
001282	VE 12 kg Kunststoff-Kanister
002113	VE 220 kg Kunststoff-Fass
401677	VE 12 x 1 L Kunststoff-Flasche

weitere Gebinde auf Anfrage

Anwendung

CITROBELL löst kraftvoll und schnell leichte Verschmutzungen von allen abwaschbaren Flächen und Gegenständen. CITROBELL ist geeignet für Kunststoffe, Metalle und keramische Erzeugnisse. Insbesondere für die kraftvolle und zugleich schonende Reinigung von säure- und alkaliempfindlichen Materialien. Durch den angenehmen Zitronenduft kehrt neue Frische ein.

Einsatzgebiete

Unterhaltsreinigung und Wischpflege von Böden aller Art wie Fliesen, keramische Beläge, Kunst- und Natursteinböden, Kunststoffböden sowie Oberflächen aus Kunststoff, Metall und Steingut in Schwimmbädern, Industrie- und Gewerbebetrieben, Lebens- und Nahrungsmittelbetrieben, Großküchen u.v.m.

Gebrauchsanweisung

CITROBELL wird je nach Verschmutzung zur Intensivreinigung pur oder bis 1:50 verdünnt mit einem Schrubber, einem Schwamm oder Reinigungsgerät aufgetragen. Anschließend mit ausreichend Wasser die Schmutzflotte beseitigen. Zur Zwischenreinigung, 1:50 bis 1:100 verdünnt, die zu reinigenden Flächen mit einem feuchten Tuch oder einem Wisch-Mopp behandeln. Das Abspülen mit Wasser oder das Nachpolieren ist in diesem Fall nicht notwendig.

Inhaltsstoffe

Anionische und nichtionische Tenside, Alkohole, Komplexier- und Dispergiermittel, Duft- und Hilfsstoffe.

Wichtige Hinweise

Vor erstmaliger Anwendung Materialverträglichkeit prüfen.

Umweltverträglichkeit

Dieses Produkt entspricht den einschlägigen gesetzlichen Vorgaben. Die enthaltenen Tenside sind biologisch abbaubar und erfüllen die Anforderungen der EU-Detergentienverordnung (EG) 648/2004.

Die Gebinde aus Polyethylen werden gereinigt der Weiterverwendung zugeführt.

Weitere Produkte

Zur leichteren Applikation empfehlen wir den Einsatz unsere einstellbare SCHAUMKANONE oder unseren TURBO-JET-MOBIL. Bei Verwendung von Scheuersaugmaschinen ist HYGINOL XLF besonders geeignet.

Alle Angaben basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verwender wegen der Fülle von Anwendungsmöglichkeiten nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung von Produkteigenschaften oder Einsatzzwecken kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Weitere Informationen über unsere Produkte erhalten Sie unter www.drnuesken.de.

Stand: 28.08.2020

DRNÜSKEN
Chemie GmbH



Poststraße 14 • D-59174 Kamen
Tel.: 02307.705 0 • Fax: 705 49

info@drnuesken.de • www.drnuesken.de